



QuickStar micro

Joutsenmerkittyä puhtautta nopeasti ja helposti



Käyttöalue:

QuickStar micro on ihanteellinen esivalmisteluun siivoukseen. Pyyhettä voidaan käyttää kuivana, nihkeänä tai kosteana ja se soveltuu kaikille pinnoille.

Tuotokuvaus/materiaali:

Joutsenmerkitty QuickStar micro on valmistettu päättymättömästä ultrahienosta mikrokuidusta Freudenbergin patentoimalla valmistusteknologialla, jonka ansiosta pyyhkeellä on monia ainutlaatuisia ominaisuuksia - nukkaamattomuus, korkea suorituskyky ja raidaton pyyhintäjälki. Lisäksi QuickStar microlla on erittäin korkea kemikaalien sietokyky.

Tekninen seloste: Ultrahienoa mikrokuitua. 70% Polyesteri, 30% Polyamidi

Hyödyt asiakkaalle:

- **Tuottavuus:** Korkea puhdistuskyky ja raidaton tulos vain yhdellä pyyhkäisyllä säästää aikaa. Lisäksi pyyhkeen keveys minimoi pesukustannukset.
- **Tehokkuus:** Ultrahienot mikrokuidut puhdistavat tehokkaasti vain yhdellä pyyhkäisyllä. Lisäksi Joutsenmerkityn tuotteen puhdistustehokkuus, turvallisuus puhdistettaville pinnoille sekä pesunkestävyys on osoitettu testeihin.
- **Terveys & ympäristö:** Joutsenmerkki kertoo sekä tuotteen ympäristöystävällisyydestä että sen laadusta. Merkki takaa että mikrokuitutuotteen raaka-aineet ovat mahdollisimman turvallisia niin ympäristölle kuin terveydellekin. Pyyhkeiden värikoodauksen avulla on mahdollista tehostaa hygieniaa ja välttää ristikontaminaatiota. QuickStar micro soveltuu korkean hygienian kohteisiin.

Käyttö:

Pese uudet pyyhkeet pesukoneessa tai huuhtelee huolellisesti ennen käyttöä.

Hyödynnä pesukonetta ja ota nihkeät pyyhkeet käyttöön suoraan koneesta tai nihkeytä ne manuaalisesti sangossa mittaamalla liuoksen määrän / pyyhe (nihkeä 20ml/pyyhe ja kostea 40ml /pyyhe)

1. Taittele pyyhe jotta saat hyvän otteen ja tuntuman puhdistettavaa pintaa vasten.
2. Pidä pyyhe tasaisena puhdistettavaa pintaa vasten. Hyödynnä pyyhkeen kaikki pinnat molemmin puolin.
3. Käytä tarvittaessa lisäkosteutta tahroille ja pinttynelle lialle.
4. Avaa käytetty, likainen pyyhe taitoksesta huoltoon varten.

Hyvän pesutuloksen aikaansaamiseksi kiinnitä huomiota koneen täyttömäärään, pesulämpötilaan ja pyykinpesuaineen annosteluun.

Tuotenumero	Tuote	Väri	Koko	Kpl/pkt	Pkt/ltk
100253	QuickStar micro	Sininen	38 x 40 cm	5	20
100254	QuickStar micro	Punainen	38 x 40 cm	5	20
100255	QuickStar micro	Vihreä	38 x 40 cm	5	20
100256	QuickStar micro	Keltainen	38 x 40 cm	5	20
120501	QuickStar micro taitteluohjeella (yleinen puhdistus)	Sininen	38 x 40 cm	100	1
120502	QuickStar micro taitteluohjeella (WC)	Punainen	38 x 40 cm	100	1



Helping you make a difference.

Freudenberg Household Products Oy Ab

Hämeentie 3 • 00530 Helsinki

Puh. 0424 2861 • Fax 09 - 8545 6130

www.vileda-professional.fi • asiakaspalvelu@fhp-ww.com